

MULTI 6x VM 8-8 Cat.7, AP

Montageanweisung / Assembly Instruction



1 Lieferumfang / Scope of delivery
J00060A0071

Aufkleber für Portkennzeichnung / Label for Port marking

2

3 aneinanderreihen möglich / to string together possible

Optional:
Erdungs-Set / Grounding set
L00040A0009

4 Kabelzuführung von 2 Seiten / Cable routing from both sides

W-G/G
W-O/O
W-BL/BL
W-BR/BR

Folienschirm / Foil screen 20 mm
Folienschirm / Foil screen 44 mm

5 Kabelzuführung von 1 Seite / Cable routing from one side

W-G/G
W-O/O
W-BL/BL
W-BR/BR

Folienschirm / Foil screen 20 mm
Folienschirm / Foil screen 44 mm

6 Alternativ / alternatively
Paarabschirmung bis zur
LSA-Klemme entfernen
remove the pair screen
up to the LSA-Clamp

W-G
G
W-G
G
W-O
O
W-O
O

7 LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

W-BR
BR
W-BR
BR

W-G
G
W-G
G

W-BL
BL
W-BL
BL

W-O
O
W-O
O

8 Kabelzuführung von 2 Seiten
Cable routing from both sides

9 Kabelzuführung von 1 Seite
Cable routing from one side

D B05030A0242_02.07.2004 © by Telegärtner

19" MULTI 12x VM 8-8 Cat.7, 1/2 HE

Montageanweisung / Assembly Instruction



1 Lieferumfang / Scope of delivery
J00060A0072

2

3

Optional:
Erdungs-Set / Grounding set
L00040A0009

4 Kabelzuführung von 1 Seite / Cable routing from one side

W-G/G min. 70 mm 15 mm I
W-O/O
W-BL/BL
W-BR/BR Folienschirm / Foil screen 20 mm
Folienschirm / Foil screen 44 mm
W-G/G min. 70 mm 15 mm III
W-O/O
W-BL/BL Folienschirm / Foil screen 25 mm
W-BR/BR Folienschirm / Foil screen 52 mm

5 Alternativ / alternatively
Paarabschirmung bis zur
LSA-Klemme entfernen
remove the pair screen
up to the LSA-Clamp

W-BR BR W-G G
BR BR G G
W-BL BL W-O O
W-BL BL O O

6 LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

W-BR BR III W-G G
BR BR I W-G G
W-BL BL III W-O O
W-BL BL I W-O O

7

8 Aufkleber für Portkennzeichnung / Label for Port marking